

知於當下，活於當下

Know your levels, Live your way



5.2 ↘
mmol/L



全球最薄設計 World's thinnest CGM sensor

厚度僅2.9mm，重量僅1.5g - 全球最薄，配戴近乎無感。

Featuring a thickness of just 2.9mm and a weight of 1.5g.

一體式感應器 All-in-one sensor

數秒即可完成配對，無需使用傳送器，操作更簡易。

Quick pairing and a transmitter-free design for effortless use.

無須指尖採血 Zero fingersticks

出廠前已完成校準，免除日常篤手指的痛楚與不便。

Factory-calibrated to eliminate routine finger-pricking.

完善警報設定 Enhanced alerts

各項警報及提示功能更趨個人化。

Highly customizable alerts.

內置記憶功能 Built-in memory

內置記憶，無懼斷線時間資料流失。

Built-in memory to prevents data loss.



(產品實際尺寸 Actual size)

服務及維修熱線 Service hotline: 2332 3366

港島區門市 Hong Kong Island branches

銅鑼灣店 Causeway Bay Branch 2332 3366 (按1/2 ▶ 6 ▶ 1) 9482 2116

軒尼詩道 489 號銅鑼灣廣場一期 21 樓 2102 室
Shop 2102, 21/F, Causeway Bay Plaza Phase 1, 489 Hennessy Road

星期一至六 Mon to Sat: 10:30 - 14:00; 15:00 - 19:00
星期日及公眾假期 Sun & Public holidays: 10:30 - 14:00; 15:00 - 18:00



地圖 Map

中環店 Central Branch 2332 3366 (按1/2 ▶ 6 ▶ 2) 9482 0006

皇后大道中 33 號萬邦行 10 樓 1005 室
Room 1005, 10/F, Melbourne Plaza, 33 Queen's Road Central

星期一至五 Mon to Fri: 10:30 - 14:00; 15:00 - 19:00
星期六、日及公眾假期 Sat, Sun & Public holidays: 休息 Closed



地圖 Map

九龍區門市 Kowloon branches

旺角店 Mongkok Branch 2332 3366 (按1/2 ▶ 6 ▶ 3) 9380 1513

彌敦道 688 號旺角中心第一座 19 樓 1920 室
Room 1920, 19/F, Argyle Centre (Phase 1), 688 Nathan Road

星期一至六 Mon to Sat: 10:30 - 14:00; 15:00 - 19:00
星期日及公眾假期 Sun & Public holidays: 10:30 - 14:00; 15:00 - 18:00



地圖 Map

新界區門市 New Territories branches

沙田店 Shatin Branch 2332 3366 (按1/2 ▶ 6 ▶ 4) 9438 1986

沙田正街 3-9 號希爾頓中心商場 3 樓 46A 舖
Shop 46A, 3/F, Hilton Plaza, 3-9 Shatin Centre Street

星期一至六 Mon to Sat: 10:30 - 14:00; 15:00 - 19:00
星期日及公眾假期 Sun & Public holidays: 10:30 - 14:00; 15:00 - 18:00



地圖 Map

澳門門市 Macau branches

澳門店 Macau Branch (853)2836 6039 (853)6666 3213

澳門南灣大馬路 371 號京澳大廈 5 樓 B 室
Macau, Avenida da Praia Grande No. 371, Edf, Keng Ou 5/B

星期一至五 Mon to Fri: 10:30 - 14:00; 15:00 - 19:00
星期六 Sat: 10:30 - 14:00; 15:00 - 16:30

星期日及公眾假期 Sun & Public holidays: 休息 Closed



地圖 Map

總代理 Distributor



九龍長沙灣荔枝角道 777 號田氏企業中心 21 樓
21/F, Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon

電話 Tel: 2332 3366 傳真 Fax: 2744 2313
非辦公時間服務熱線 Emergency hotline: 8209 1111

電郵 Email: celki.celkimed@airliquide.com

網站 Website: www.celki.com



MYCELKISHOP

MK26001 ID260401

SIBIONICS GS3


Continuous Glucose Monitoring

連續葡萄糖監測儀

無痛控糖體驗



6.1 →
mmol/L



更精準、更簡易地監控葡萄糖讀數

Manage Your Glucose Effortlessly

便於使用 Convenient

- 在行動裝置與智慧型手錶上查看即時葡萄糖讀數趨勢
Check real-time glucose trend on mobile device & smartwatch
- 可設置包括過高、過低、急升、急降等多個不同警報，並自由設置目標範圍，配合不同使用需要
Customizable target ranges and multiple alerts for highs, lows, rapid changes, etc. to perfectly fit your needs.
- 記錄多種不同活動，讓您輕鬆連結日常生活，建立健康飲食及生活習慣
Log various activity types to seamlessly link daily routine, diet and lifestyle.
- 在應用程式中輕鬆瀏覽過去使用數據，並下載 AGP 報告
Easily review and download AGP reports in the App.


精準可靠 Accurate

- 3至17歲兒童及青少年 (Kids & teens aged 3-17) **MARD 8.7%**
- 18歲以上成年人 (Adults aged 18+) **MARD 8.83%**

全面數據，無懼盲點

No more blind spots

-  血糖測試儀讀數
BGM readings
-  CGM 發出警報
CGM alerts
-  CGM 讀數
CGM readings



透過安裝在皮下的感應器，您可以全日24小時，每5分鐘自動把實時葡萄糖讀數，傳送到智能手機或手錶，反映葡萄糖水平及變化趨勢。

通過觀察飲食、運動、藥物、作息及其他生活習慣對葡萄糖變化的影響，更精準、全面地監控血糖。

Get 24/7 real-time glucose updates sent to your device every 5 minutes. Track how your diet, exercise, and lifestyle impact your glucose for precise, comprehensive blood sugar monitoring.



多種不同警報系統助您謹慎監測。
Adjust the high/low alerts to take action before severe lows or highs.



您需要的是： What you need are...



感應器 Sensor:
安裝於手臂上，可持續使用14天
14-day continuous wear on the arm



自動安裝器 Auto-applicator:
對準位置按下按鈕即可輕鬆完成安裝
Simple, one-button application




應用程式 App:
在智能裝置上隨時查看實時數據
View real-time readings on devices



專業支援 Professional support:
在您遇到問題時提供援助
Provides support when you need it

感應器如何感糖： How CGM works...



無痛安裝
Painless application
僅5mm纖細傳感線
5mm soft fiber

透過髮絲般的纖細傳感線，測量皮下的細胞間質液 (ISF) 中的葡萄糖值。
Continuously measures glucose levels in the subcutaneous interstitial fluid (ISF) via a fine, flexible filament.